

Garant
Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 14/1mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.

- **Hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfreesen.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Afkoppellengte L ₁	37 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	85 mm
Snijkant-Ø D _c	14 mm
Aantal snijkanten Z	1
Ramplinglengte L voor α _{max}	9,25 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	26,8 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,55 graden
$\varnothing D_3$	11 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814