

Stahulp, in hoogte verstelbaar mechanisch



Bestelgegevens

Bestelnummer	965630
GTIN	2050001780317
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen buisconstructie; met slipvaste, oliebestendige glijdoppen. Zithoogte met vergrendelhefboom verstelbaar. **Zitting van PU-schuim**. Neiging van zitting verstelbaar en naar beide zijden zwenkbaar; keert automatisch terug in uitgangspositie.

Mechanische hoogteverstelling van de zitting.

Norm:

DIN 68877

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 600 - 850 mm

Zittingbreedte: 320 mm

Zittingdiepte: 220 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Norm	DIN 68877
Zittingdiepte	220 mm

Onderstel uitvoering	Onderstel
Materiaal zitting	PU-schuim
Materiaal kruisvoet	Staal
Zittingbreedte	320 mm
Hoogteverstelling uitvoering	mechanisch
Kleur zittingmateriaal	zwart
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Belastbaarheid stoel	120 kg
Standoppervlak breedte	534 mm
Standoppervlak diepte	425 mm
Hoogteverstelling bereik	600 - 850 mm
Producttype	Stahulp

Accessoires

Zitting voor stahulp Type S	963901 S
-----------------------------	----------