

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, PSC 63 ultrakort, Doorn-Ø d1: 27mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	308546 27
GTIN	4045197703699
Artikelklasse	31C

Omschrijving

Uitvoering:

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en frezen met dwarsseuf.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout nr. 309860.

Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885; 309893.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 25 mm

Buiten-Ø D: 60 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 27

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 27

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm

Afkoppellengte A-maat	25 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Buiten-Ø D	60 mm
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	PSC 63 ultrakort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
-------------------------------------	-----------