

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940051 500
GTIN	4062406067472
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	27 kg
Handgreep positionering	onder
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	500 mm

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal legborden	1
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte	345 mm
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11