

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940053 500
GTIN	4062406067502
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 30×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal legborden	1
ComfortClose	nee
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Nuttige hoogte	345 mm

Handgreep positionering	onder
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	27 kg
Diepte	500 mm
Breedte	750 mm
Hoogte	500 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30