

Garant**APMT 180516 SR, HB7510, Type: ST1400****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215223 ST1400 |
| GTIN | 4045197707772 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Hoekradius: 1,6 mm

Voeding f_z per tand: 0,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Type | ST1400 |
| Voeding f_z per tand | 0,25 mm |
| Hoekradius | 1,6 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-code wisselplaat | APMT 180516 SR |
| Soort | HB7510 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 220 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |