

**Garant****APMT 180516 ER, HB7630, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215251 INOX
GTIN	4045197707857
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

## Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding $f_z$ per tand	0,2 mm
Hoekradius	1,6 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180516 ER
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		