

Garant GRIDLINE

**Verticale kast, diepte 28G, 4 vrijdragende verticale secties, Hoogte: 1000 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942004 1000
GTIN	4062406071684
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verticale kast in 30×28G.

De verticale kasten zijn uitgerust **met vrijdragende verticale secties** die van een **afzonderlijke uittrekbeveiliging** zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. De frames van de secties zijn in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en **moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen**. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Accessoires:**

De verticale secties kunnen worden uitgerust met legborden met opstaande randen nr. 942010, geperforeerde wanden nr. 942015, gereedschapsdragers nr. 970130.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Bij verticale secties van 330 mm breed kunnen 2 dragers naast elkaar worden gemonteerd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Verticale sectie draagvermogen: 175 kg

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm  
Breedte in G: 30  
Diepte in G: 28  
Verticale sectie lades breedte: 160 mm

## Technische beschrijving

Verticale sectie nuttige diepte	627 mm
Verticale sectie nuttige breedte	153 mm
Gewicht	181 kg
Breedte	750 mm
Verticale sectie lades breedte	160 mm
Verticale sectie draagvermogen	175 kg
Diepte	700 mm
Hoogte	1000 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	680 mm
Diepte in G	28
Breedte in G	30
Materiaaldikte	1,2 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	700 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale kast