

Garant GRIDLINE

**Zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942303 1000
GTIN	4062406071783
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast in 30x28G, met indeling.

**Versterkte zijwanden** voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Diepte	700 mm
Gewicht	76 kg

ComfortClose	nee
Aantal legborden	2
Diepte in G	28
Hoogte	1000 mm
Breedte in G	30
Nuttige hoogte	845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

## Accessoires

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Greep Type 1	958490 1
Wielenunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte in G 28	958480 28
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten  
metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte  
1000/1250 mm

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G  
30

942610 30