

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugel deur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942301 2000
GTIN	4062406071776
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 30x28G, met indeling.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg

Diepte	700 mm
Handgreep positionering	boven
Breedte in G	30
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	2000 mm
Aantal legborden	5
Gewicht	143 kg
Diepte in G	28
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	1845 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kashoogte 2000 mm	940501 2000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 2000 mm	940510 2000
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F