

Garant GRIDLINE

**Shadowboard-kast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000/SBmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Shadowboard-kast 40×20G, met indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Bevat 5 verzinkte legborden met gelakte geleiderails.

**T.b.v.:**

Shadowboards nr. 928220 maat 115, 176, 250. Bij de geleiderails kan een aanslagnok worden omgebogen voor verschillende shadowboard-dieptes.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Aantal legborden	5
Hoogte	2000 mm

Diepte in G	20
Gewicht	105 kg
Breedte in G	40
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Breedte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Extra legbord voor shadowboard-kast Voor kastbreedte in G 40	944195 40