

**Verstelbare moersleutel, Totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814002 250
GTIN	4062406074678
Artikelklasse	82A

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met **schaalverdeling** op de bek.
Verstelbare moersleutel gefosfateerd.

Technische beschrijving

totale lengte	250 mm
totale lengte	10 inch
Maximale sleutelwijdte	30 mm
Bekstand	22 graden
Productieproces	matrijsgesmeed en gehard
vonkvrij	nee
Schaalverdeling	ja
Beklede greep	nee
Producttype	Verstelbare moersleutel