

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugel deur, Hoogte: 2000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942802 2000
GTIN	4062406074708
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×28G. Geschikte lades: 26×24G (a.u.b. apart bestellen).

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Nuttige hoogte: 1845 mm

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	107 kg
Breedte in G	30
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	28
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast leeg

Accessoires

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 2000 mm	940510 2000
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11