


Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad cilindrische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × Lengte L1: M8X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307042 M8X50
GTIN	4045197706898
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische uitvoering.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	50 mm
Afkoppellengte A-maat	76 mm
L ₂	5 mm
Schroefdraad M	M8×50
Ø D ₂	13 mm
Boring-Ø D ₁	8,5 mm

Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname