

n-generic

Intelligente stationaire sensoren alleen USB, maximaal draaimoment: 10Nm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	654389 10
GTIN	2050001941886
Artikelklasse	66E

Omschrijving**Uitvoering:**

Statische sensoren voor **directe aansluiting** op notebook, pc of tablet-pc.
Extreem hoge meetresolutie van draaimoment (1/10000-ste van het nominale meetbereik).
Zeer kleine meetbereiken vanaf 5 cNm.
Tot maat 20 met 1/4 inch 6-kant, vanaf maat 50 met 4-kant.
Met USB-aansluiting. Meetnauwkeurigheid $\pm 0,1\%$.

Voordeel:

- **Uiterst compacte constructie.**
- **Intelligent digitaal meten – zonder conventioneel meetinstrument.**
- **Zeer flexibel dankzij verschillende aansluitingen: USB, ethernet voor communicatie van meetgegevens en ng-Link voor de aansluiting van randapparatuur uit het n-generic-programma.**
- **Tot 2 Nm meetbereik met geïntegreerde mechanische overbelastingsbeveiliging.**

Toepassing:

- **Voor het nauwkeurig meten en vastschroeven met 100%-controle in de productie.**
- **Voor controle en analyse van schroefverbindingen.**
- **Voor het kalibreren en controleren van met de hand geleid en stationair schroefgereedschap.**

Opmerking:

Levering **zonder** signaalkabel; USB-kabel onder nr. 654378.

DAkKS-kalibratie op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	1 - 10 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,1 %
maximaal draaimoment	10 Nm
Aandrijfzeskant	1/4 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaihoek	±0,5 graden
Aansluiting	USB-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent