

Garant**Montagekruk, werkkruk met kunstlederen bekleding****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965655
GTIN	4045197703019
Artikelklasse	91V

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte en stabiele montagekruk met grote wielen Ø 100 mm (4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetter). Met geperforeerde zijwanden voor bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden uit groep 95 en open magazijnbakken uit groep 96.

Met praktisch aflegvak, afmetingen 352×395 mm (b×d). Hardschuim-interieurs passen het beste in de maat 6×10G (2 stuks).

Zitting met kunstlederen bekleding.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9 mm

Hoogte: 480 mm

Breedte: 450 mm

Diepte: 435 mm

Zittingbreedte: 450 mm

Zittingdiepte: 500 mm

Belastbaarheid: 150 kg

Technische beschrijving

Hoogte	480 mm
Zittingdiepte	500 mm
met rugleuning	nee
Aflegvak diepte	352 mm
Wiel-Ø	100 mm
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Gewicht	10,8 kg
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Materiaal zitting	Kunstleder
Diepte	435 mm
Breedte	450 mm
Belastbaarheid	150 kg
Zittingbreedte	450 mm
Aflegvak breedte	395 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Producttype	MONTAGEHOCKER