



Oprawki miedzowe HSS, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 19/2,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Klasa artykułu	21U

Opis

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 40 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 86 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h_5	19 mm
Szerokość skrawania W	2,2 mm
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	40 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	86 mm
wysięg L_4 z szyjką	20 mm
Materiał ostrza 	HSS
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki