

Garant**APMT 133520 TR, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.
promień naroża: 2 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	13 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133520 TR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania