

**Garant****APMT 133520 ER, HB7510, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215331 ST1400
GTIN	4045197707956
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$ .

promień naroża: 2 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,15 mm**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,15 mm
typ	ST1400
promień naroża	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	13 mm
Seria	Softcut®
liczba wymian/ostrzy	2
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133520 SR

Gatunek	HB7510
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania