



## Stożkowe oprawki zaciskowe, kształt AD, SK 50 b. krótki, Ø mocowania D1: 25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	300412 25
GTIN	4045197708342
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

tylko jedna, krótka śruba zaciskowa.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Norma:

Ähnlich DIN 69871.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308820; 308830.

norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 64,5 mm

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	25 mm
Ø zewn. D	64,5 mm

uchwyt	SK 50 b. krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm