

Garant

Stożkowe oprawki zaciskowe, kształt AD, SK 50 b. krótki, Ø mocowania D1: 32mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

300412 32

GTIN

Klasa artykułu

31A

Opis**Wykonanie:**

dodatkowo druga śruba mocująca w rowku.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820; 308830, śruba zamienna nr 309901.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu

70 mm

Ø mocowania D₁

32 mm

Ø zewn. D

71,5 mm

adapter

SK 50 b. krótki

norma

DIN 6359

Norma na uchwyt

ISO 7388-1

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe