

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Klasa artykułu	21T

Opis**wskazówka:**

stosować z płytką skrawającą KNUX 1604..R.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A32U CKUNR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytką skrawającą: KNUX 1604.. R/L

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mmPrzesunięcie osi L_3 : 22 mm**Opis techniczny**

zestawy tulejek sprężystych,	259044 3
śruby do zacisków	259021 3
łapki zaciskowej	259038 16
kołek	259049 4
Przesunięcie osi L_3	22 mm
Długość wysięgu L_1	230 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
sprężyna	259046 3
pasująca wymienna płytką skrawającą	KNUX 1604.. R/L
płytką podporowa	259031 4

wielk. płytki	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	40 mm
kod ISO uchwyty	A32U CKUNR/L16
\varnothing chwytu	32 mm
długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	259202
sprężyna	259682
zatrask. kołk.	259615
Łapka zaciskowa prawa	259672
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259402
śruba do łapki zaciskowej	259182
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50

łapka zaciskowa Typ 16	259038 16
zatrask. kołk. Typ 4	259049 4
sprężyna Typ 3	259046 3
płytk. podporowa Typ 4	259031 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 3	259021 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 3	259044 3