

**Garant****CNMG 120412, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120412 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 8 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SG
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia