




HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC, TiAlN, Ø DC: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	203054 12
GTIN	4045197713032
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej.**

w pełnym materiale do $1 \times D$, spokojna praca przy **bardzo dużych prędkościach posuwu.**

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Tolerancja Ø nominalnej: 0/-0,03

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 26 mm

wysięg L_1 z szyjką: 38 mm

Ø szyjki D_1 : 11,5 mm

długość całkowita L: 83 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

Opis techniczny

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,3 mm
Ø ostrzy D_c	12 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,09 mm
Ø szyjki D_1	11,5 mm

Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla
zabezpieczenia \emptyset chwytu narzędzia 12 mm

SZ2025 12