

**HOLEX**

## Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, $\varnothing$ trzpienia d1: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	306677 16
GTIN	4045197712301
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Wykonanie:

- $\varnothing$  moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

#### Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

$\varnothing$  zewn. D: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 17 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	17 mm

Ø trzpienia d <sub>1</sub>	16 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
Ø zewn. D	38 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

## Akcesoria

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 16 mm	309860 16
Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16