

Garant**Frezarska płytko skrawająca Ø 25 mm Helix, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212685 ST1400
GTIN	4045197712554
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Z łamaczem wiór, do obróbki materiałów dających długi wiór.

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,3 mm

promień naroża: 12,5 mm

Gatunek: HB7520

Opis techniczny

promień naroża	12,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,66 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,66 mm

Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB7520
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania