

**Oprawki Weldon, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304397 25
GTIN	4045197709264
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	25 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	25
Ø zewn. D	65 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309880 25
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm	309900 25
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309890 25