

**Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 58****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091312 58 |
| GTIN | 4030913068053 |
| Klasa artykułu | 09R |

Opis**Wykonanie:**

Świeża i nowoczesna kolekcja **Highline** z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.

Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.

- **Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kryte przednie zapięcie na rzep.**
- **Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.**
- **Dwie, naszywane kieszonki boczne.**
- **Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Więcej informacji na temat wielkości i kolorów znajdą Państwo po zeskanowaniu kodu QR.

Bluza w kolorach niebieski / niebieski marynarski pod nr 091311

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285 g/m²

odzież standardowa: Standard UV 801
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Pranie koloru w 60#

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy | 2 |
| wielkość FR | 54 |
| fałdy na plecach | tak |
| kryte zapięcie na plisie | tak |
| liczba kieszeni bocznych | 2 |
| zapięcie bluzy | zamek błyskawiczny |
| oznaczenie producenta | Highline |
| zakończenie rękawów | regulowany mankiet z zapięciem na rzep |
| ściągacz | pasek z gumą |
| kieszenie boczne | nasadzone |
| usytuowanie kieszeni na komórkę | na lewym rękawie |
| Rozmiar odzieżowy DE | 58 |
| Seria | Highline |
| Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych |
| skład tkaniny | 35% bawełny |
| skład tkaniny | 65% poliestru |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m ² |
| odzież standardowa | Standard UV 801 |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| pranie | Pranie koloru w 60# |
| wybielanie | nie wybielać |
| czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem |

| | |
|------------|---|
| suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperaturura) |
| Prasowanie | gorący, do maks. 200°C |
| kolor | szary łupek / czarny |