

**Oprawki Weldon, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304317 18
GTIN	4045197709165
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 50 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

**Opis techniczny**

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D <sub>1</sub>	18 mm
Ø zewn. D	50 mm
adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1

Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Aksesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm

309900 16