

**Wkładki skrawające HiPer-Drill n7, HU 7810, Ø D: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231630 17
GTIN	4045197710192
Klasa artykułu	21M

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

 : HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 17 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,38 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego Ø D	17 mm
Ø D	17 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,38 mm/obr,
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HU 7810
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2