

Garant
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 8 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	150152 8
GTIN	4045197716934
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chwyt **dotkowo z trzema powierzchniami mocującymi** do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M4

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,09 mm/obr,

tolerancje chwytu	h9
Ø zewnętrzna	8 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Aksesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150152, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 7	150312 7
Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150152, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 6	150312 6