

Garant**VB.T 110304, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 110304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min

Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia