

Garant

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150152, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 6

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150312 6
GTIN	4045197717115
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**.

Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Chwył **dotatkowo z 3 powierzchniami mocowania**, do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

chwył: Trzy powierzchnie mocujące z h9

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	6
--------------------	---

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy