

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232240 48
GTIN	4045197717771
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres \varnothing D: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L₁: 97,5 mm

\varnothing chwytu D_s: 40 mm

Długość chwytu L_s: 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

zakres \varnothing D	48 - 65 mm
Długość użyteczna L ₁	97,5 mm
śruby mocujące	232990 TX20
\varnothing chwytu D _s	40 mm
Długość chwytu L _s	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D

chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50