

SWISS TOOLS

Korpusy wytaczaków, PSC, Ø chwytu / Ø D – wymiar A: 63/40-140 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320407 63/40-140
GTIN	2050001772756
Klasa artykułu	36D

Opis**Wykonanie:**

- do efektywnej obróbki tokarskiej
- do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 250030 – 261325.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	140 mm
Ø chwytu	63 mm
uchwyt	PSC
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	260012 40/12
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 40/15 mm	250622 40/15
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260316 40/11
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261116 40/16
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	260013 40/12
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260310 40/11
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261115 40/16
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	250033 40/12
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 40/15 mm	250623 40/15
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261114 40/16
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261117 40/16
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260311 40/11
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260317 40/11
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	250032 40/12