

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232240 25
GTIN	4045197717757
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres \varnothing D: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 52,5 mm

\varnothing chwytu D_s : 32 mm

Długość chwytu L_s : 60 mm

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	52,5 mm
\varnothing chwytu D_s	32 mm
śruby mocujące	232990 TX15
zakres \varnothing D	25 - 35 mm
Długość chwytu L_s	60 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D

chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15