

SWISS TOOLS

Korpusy wytaczaków, HSK-T, Ø chwytu / Ø D – wymiar A: 40/25-90 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320102 40/25-90
GTIN	2050001773050
Klasa artykułu	36D

Opis**Wykonanie:**

- do efektywnej obróbki tokarskiej
- do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 250030 – 261325.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø chwytu	40 mm
uchwyt	HSK-T
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	260317 25/11
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 25/12 mm	250033 25/12
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	260316 25/11
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	261114 25/11
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	261116 25/11
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 25/12 mm	260013 25/12
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	261115 25/11
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	260310 25/11
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	261117 25/11
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 25/12 mm	260012 25/12
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 25/12 mm	250032 25/12
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 25/11 mm	260311 25/11