

**Wkładki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 34 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231660 34     |
| GTIN             | 4045197718150 |
| Klasa artykułu   | 21M           |

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 34 mm

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym): 0,5 mm/obr,

**Opis techniczny**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ø D                                     | 34 mm       |
| Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym) | 0,5 mm/obr, |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| dla elementu podstawowego Ø D | 34 mm       |
| Seria                         | HiPer-Drill |
| Gatunek                       | HB7725      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;     | HM          |
| kąt wierzchołkowy             | 135 stopni  |
| Liczba ostrzy Z               | 2           |