



Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232256 25
GTIN	4045197717818
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z : 2

zakres $\varnothing D$: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 300 mm

\varnothing chwytu D_s : 32 mm

Długość chwytu L_s : 60 mm

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	300 mm
zakres $\varnothing D$	25 - 35 mm
śruby mocujące	232990 TX15
\varnothing chwytu D_s	32 mm
Długość chwytu L_s	60 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15

232990 TX15

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600