

HOLEX®
Płytki do wiertel z zaostreniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 57 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	232286 57
GTIN	4045197717658
Klasa artykułu	22F

Opis
Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrene ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

 : HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 48

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,5 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,36 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego typu	48
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,5 mm/obr,
Ø D	57 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,36 mm/obr,
Seria	Wiertła łopatkowe

Gatunek	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E PM
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2