

**Garant****POMX 10T5ZEER U, HB9540, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).

Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.

Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.

Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

zwłaszcza do trudnych warunków obróbki (skrawanie przekrojów nieciągłych).

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max.} = 2,2$  mm.

Promień programowany przy  $a_{p,max.}$ : 4,8 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
Promień programowany przy $a_{p,max}$	4,8 mm
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 10T5ZEER U
Gatunek	HB9540

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	360 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	310 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
uniw.	nadają się		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		