

HOLEX®
Płytki do wiertel z zastrzeniem HSSE-PM, TiAlN, Ø D: 58 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 232286 58 |
| GTIN | 4045197717665 |
| Klasa artykułu | 22F |

Opis
Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrome ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Materiał ostrza

 : HSS E PM

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 48

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,5 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,36 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm ² | 0,36 mm/obr, |
| dla elementu podstawowego typu | 48 |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,5 mm/obr, |
| Ø D | 58 mm |
| Seria | Wiertła łopatkowe |

| | |
|---------------------------|------------|
| Gatunek | TiAlN |
| Materiał ostrza | HSS E PM |
| kąt wierzchołkowy | 132 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 2 |