

SWISS TOOLS

Korpusy wytaczaków, HSK-T, Ø chwytu / Ø D – wymiar A: 63/32-125 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320102 63/32-125
GTIN	2050001772701
Klasa artykułu	36D

Opis**Wykonanie:**

- do efektywnej obróbki tokarskiej
- do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 250030 – 261325.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	125 mm
Ø chwytu	63 mm
uchwyt	HSK-T
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 32/12 mm	260013 32/12
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 32/11 mm	260310 32/11
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 32/12 mm	260012 32/12
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 32/16 mm	261117 32/16
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 32/16 mm	261114 32/16
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 32/15 mm	250623 32/15
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 32/12 mm	250032 32/12
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 32/12 mm	250033 32/12
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 32/16 mm	261115 32/16
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 32/11 mm	260311 32/11
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 32/11 mm	260316 32/11
Głowice skrawające Ø chwytu / wielkość płytki 32/11 mm	260317 32/11
Głowice wytaczaków ø chwytu / wielkość płytki 32/16 mm	261116 32/16
Głowice wytaczaków Ø chwytu / wielkość płytki 32/15 mm	250622 32/15