

SWISS TOOLS

**Korpusy wytaczaków, HSK-T, Ø chwytu / Ø D – wymiar A: 63/40-140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320102 63/40-140
GTIN	2050001772930
Klasa artykułu	36D

**Opis****Wykonanie:**

- do efektywnej obróbki tokarskiej
- do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

**Zastosowanie:**

Do osadzania głowic wymiennych.

**wskazówka:**

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 250030 – 261325.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	140 mm
Ø chwytu	63 mm
uchwyt	HSK-T
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak

**Akcesoria**

Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261114 40/16
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	250032 40/12
Głowice skrawające $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	260012 40/12
Głowice skrawające $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260310 40/11
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/15 mm	250623 40/15
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/15 mm	250622 40/15
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	250033 40/12
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261117 40/16
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/12 mm	260013 40/12
Głowice skrawające $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260317 40/11
Głowice skrawające $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260316 40/11
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261116 40/16
Głowice skrawające $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/11 mm	260311 40/11
Głowice wytaczaków $\emptyset$ chwytu / wielkość płytki 40/16 mm	261115 40/16