

**HOLEX®**
**Oprawki, kształt E1, VDI 25, otwór d<sub>2</sub> (H6): 16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319180 16
GTIN	4045197717559
Klasa artykułu	32V

**Opis**
**Zastosowanie:**

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

d<sub>6</sub>: 58 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 25

Ø zewn. d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

**Opis techniczny**

otwór d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Ø zewn. d <sub>3</sub>	36 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Wielkość VDI	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25

