

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R SVVCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 34 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 20 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	62,5 mm
szerokość szyjki	19,5 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVVCR/L16
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	16 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	20 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	34 mm
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	72,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
głębokość użytkowa T	13 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 24	269028 24