

HOLEX**Szafy na odzież z ukośnym dachem, nogi z tworzywa sztucznego i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

949623 3

GTIN

Klasa artykułu

92S

Opis**Wykonanie:**

Korpus z ukośnym dachem, co zapobiega odkładaniu przedmiotów na szafę. Szerokość przedziału 300 mm z wspawaną na stałe podłogą. Drażek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**. Nie ma możliwości zamówienia innego lakieru.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
liczba drążków na odzież	1
wysokość z tyłu	2000 mm
szerokość	900 mm
wysokość z przodu	1800 mm
liczba półek stałych	1
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
wykonanie podstawy	Nóżki z tworzywa sztucznego
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1260 mm
dla kłódki	tak
głębokość	500 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
głębokość półki	465 mm
pasują do kasków motocyklowych	tak
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	360 - 530 mm
norma	DIN 4547
ukośna ściana górna	tak
szerokość użytkowa każdego przedziału	220 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
szerokość półki	220 mm
liczba przedziałów	3
masa	70 kg
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Aksesoria

Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm

085875 40

Wieszaki odzieżowe sztuki 10

949775 10

Wieszaki odzieżowe sztuki 1

949775 1