

HOLEX**Szafy na odzież z ławką i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 949625 3 |
| GTIN | 4062406082321 |
| Klasa artykułu | 92S |

Opis**Wykonanie:**

Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Listwy siedzenia standardowo z drewna bukowego, w profilu ok. 60×35 mm, oheblowane ze wszystkich stron, wygładzone u góry, pomalowane lakierem bezbarwnym. Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość: 2090 mm

szerokość: 900 mm

głębokość: 500 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 230 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 465 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1260 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------|
| wysokość | 2090 mm |
| wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 345 mm |
| głębokość | 500 mm |
| masa | 63 kg |
| wysokość ławki | 420 mm |
| wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1260 mm |
| szerokość użytkowa każdego przedziału | 230 mm |
| głębokość ławki | 315 mm |
| głębokość użytkowa każdego przedziału | 465 mm |
| głębokość półki | 465 mm |
| szerokość półki | 220 mm |
| liczba przedziałów | 3 |
| szerokość | 900 mm |
| Grubość materiału | 0,8 mm |
| Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni |
| Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Wieszaki odzieżowe sztuki 10 | 949775 10 |
| Wieszaki odzieżowe sztuki 1 | 949775 1 |
| Lustra sztuki 1 | 949770 1 |
| Podstawka na buty z tworzywa sztucznego szt. 1 | 949761 1 |
| Dodatkowa półka na buty szerokość przedziału 300 mm | 949760 300 |
| Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40 mm | 085822 40 |
| | 085875 40 |

Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne
wkładki Ø korpusu 40 mm
