



Tarcze ścierne uniwersalne PREMIUM*** CUT AND GRIND, Ø tarczy: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563220 125
GTIN	9003170019156
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Wąskotarcza ścierna uniwersalna o strukturze wielowarstwowej, zapewniającej dużą wytrzymałość, z zabezpieczeniem w obszarze odsadzenia przy wykonywaniu głębokiego cięcia.

Zastosowanie:

Do cięcia i lekkiej obróbki ubytkowej bez wymiany narzędzia.

Specyfikacja:

A46Q-BFXA.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zalecany kąt przyłożenia: 20-30 stopni

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

opis kształtu: odsadzone,

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: odsadzone,

grubość tarczy: 2 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12200 min ⁻¹
grubość tarczy	2 mm
opis kształtu	odsadzone,
specyfikacja	A46Q-BFXA
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s