

Garant**Narzynki, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140400 M30
GTIN	4045197714817
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3,5 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

wysokość	25 mm
skok	3,5 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M30

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		